

**HOLEX****Kézi dörzsár H7, Névleges Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160150 14
GTIN	4045197937285
Árucikk kategória	120

**Leírás****Kivitel:**

**Balspirállal** (7 – 8°) és az élhossz 1/5-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenetlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes a furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

**Felhasználás:**

Átmenőfuratokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

**Figyelem:**

Kézi dörzsárok **készre köszörülve az Ön által megadott illesztéshez a 160200 sz.-mal** rendelhetőek.

Hozzávaló fordítóvasakat lásd a 148350; 148200; 148410 sz. és a hosszabbítót a 149400 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	163 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	101 mm
Szár négyszög □	11,2 mm
Névleges Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	81 mm
Vágóélek száma Z	8
Tűrés	H7
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		