



Összecsukható kocsi, Típus: KW11



Rendelési adatok

Rendelés száma	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Acélső keret lehajtható tolokengyellel, 2 fix- és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel).
Falemez plató. TPE kerekek, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	24 kg
Magasság összecsukva	315 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség összecsukva	995 mm

Rakodófelület magassága	230 mm
Kerék Ø	160 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Mélység összecskva	620 mm
Típus	KW11
Rakodófelület szélessége	900 mm
Kerék anyaga	TPE
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	600 mm
Termék fajtája	Összecskható kocsi