



## Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2402



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919860 2402
GTIN	4017976024028
Árucikk kategória	96F

### Leírás

**Kivitel:**

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez platók bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Szín:**

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

### Műszaki leírás

Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Magasság	900 mm
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága alul	270 mm

Rakodófelület magassága felül	900 mm
Kerék anyaga	TPE
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Mélység	709 mm
Szélesség	1197 mm
Típus	2402
Rakodófelület mélysége	700 mm
Súly	49 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Maximális teherbírás	600 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik