



## Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 4842



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919870 4842
GTIN	4017976348421
Árucikk kategória	96F

### Leírás

#### Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, **olajzáró tálcák**. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Felső **olajzáró tálca 150 mm** magas peremmel.

#### Szabvány:

**EN 1757-3**

#### Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

### Műszaki leírás

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Típus	4842
Kerék anyaga	TPE
Súly	52 kg

Rakodófelület szélessége	1000 mm
Rakodófelület magassága alul	248 mm
Rakodófelület magassága felül	870 mm
Kerék Ø	200 mm
Szélesség	1171 mm
Magasság	1020 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Maximális teherbírás	400 kg
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	700 mm
Mélység	700 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik