



## Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2740



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919820 2740
GTIN	4017976027401
Árucikk kategória	96F

### Leírás

#### Kivitel:

Hegesztett acélcső, bükkfa mintás rétegelt falemez polcok szögvas keretben, körbefutó 12 mm magas legurulásgátló perem.

2 fix és 2 kormányozható kerék Ø 125 mm (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

#### Szabvány:

**EN 1757-3**

#### Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

#### Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

### Műszaki leírás

Rakodófelület mélysége	500 mm
Típus	2740
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága felül	820 mm

Kerék Ø	125 mm
Rakodófelület magassága alul	200 mm
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Súly	28 kg
Rakodófelület szélessége	850 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	511 mm
Magasság	1040 mm
Szélesség	985 mm
Maximális teherbírás	300 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Termék fajtája	Raktári kocsik