



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2403



Rendelési adatok

Rendelés száma	919860 2403
GTIN	4017976024035
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez platók bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület mélysége	800 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	200 mm
Súly	58 kg

Szélesség	1397 mm
Magasság	900 mm
Típus	2403
Rakodófelület magassága felül	900 mm
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Szabvány	EN 1757-3
Mélység	809 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Maximális teherbírás	600 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik