

**Raktári kocsi 2 rakodófelülettel max. 1200 kg, Típus: 12403****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919865 12403
GTIN	4017976124032
Árucikk kategória	96F

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélcső és acélszelvény, vízálló rétegelt fából készült csúszásmentes szitanyomott platók. 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), kiváló minőségű kékesszürke, rugalmas tömörgumi abroncsokkal (200×50 mm), melyek nem hagynak nyomot, és görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	925 mm
Kerék anyaga	Rugalmas tömör gumi
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Rakodófelület magassága alul	283 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2

Mélység	800 mm
Szabvány	EN 1757-3
Felső rakodófelület teherbírása	500 kg
Rakodófelület mélysége	800 mm
Típus	12403
Rakodófelület magassága felül	925 mm
Kerék Ø	200 mm
Szélesség	1410 mm
Maximális teherbírás	1200 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Súly	77 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik