



Raktári kocsi 3 rakodófelülettel, Típus: 4830



Rendelési adatok

Rendelés száma	919875 4830
GTIN	4017976048307
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. **Olajzáró tálcák 40 mm** magas peremmel, 3 rakodófelülettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Típus	4830
Kerék anyaga	TPE
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága alul	207 mm

Szélesség	1021 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Rakodófelület magassága felül	829 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Középső rakodófelület teherbírása	200 kg
Magasság	870 mm
Súly	46 kg
Kerék Ø	160 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Rakodófelület magassága közepén	519 mm
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	500 mm
Mélység	500 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik