

**Fogantyús kocsi, Típus: KF2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Árucikk kategória	96F

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélcső, falemez plató. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Magasság	860 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület szélessége	600 mm

Súly	11 kg
Szélesség	890 mm
Teherbírás	250 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Típus	KF2
Rakodófelület mélysége	500 mm
Mélység	500 mm
Termék fajtája	Fogantyús kocsi