



## Univerzális szerszámtartó 3 pofás befogóval



### Rendelési adatok

Rendelés száma	836435
GTIN	7290003243815
Árucikk kategória	83G

### Leírás

**Kivitel:**

Univerzális szerszámtartó 3 pofás befogóval. Robusztus, edzett befogópofák (58 HRC), kellemes munkavégzés és nagy forgatónyomatékok átvitele az ütészálló alumínium markolatnak köszönhetően csúszásgátló műanyag markolattal.

**Előny:**

A 3 pofás befogónak köszönhetően különböző geometriák befogására alkalmas (pl. 3- ill. 6-szög, kerek szerszámok).

**Felhasználás:**

A legkülönbözőbb szerszámok gyors és biztonságos befogása, mint pl. kúpsüllyesztők, hántolók, kulcsreszelők stb.

Befogási tartomány Ø: 0,5 - 8 mm

Súly: 165 g

### Műszaki leírás

Befogási tartomány Ø	0,5 - 8 mm
Súly	165 g
Termék fajtája	Fein Schlagschr. M14/100Nm - ASb636-EC2

### Tartozék

Tartalék penge, egyenes (80×4,2 mm)Szerszámacél	836410
---	--------

Tartalék penge, egyenes (50×3,2 mm)Keménym	836420
Tartalék penge, egyenes (75×3,2 mm)HSS	836425