



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel max. 1200 kg, Típus: 12405



Rendelési adatok

Rendelés száma	919865 12405
GTIN	4017976124056
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, vízálló rétegzelt fából készült csúszásmentes szitanyomott platók. 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), kiváló minőségű kékeszürke, rugalmas tömörgumi abroncsokkal (200×50 mm), melyek nem hagynak nyomot, és görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Rakodófelület szélessége	1600 mm
Rakodófelület mélysége	800 mm
Rakodófelület magassága alul	283 mm
Szélesség	1810 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2

Kerék anyaga	Rugalmas tömör gumi
Súly	100 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Magasság	925 mm
Rakodófelület magassága felül	925 mm
Típus	12405
Szabvány	EN 1757-3
Kerék Ø	200 mm
Mélység	800 mm
Maximális teherbírás	1200 kg
Felső rakodófelület teherbírása	500 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik