



Raktári kocsi 3 rakodófelülettel, Típus: 4832



Rendelési adatok

Rendelés száma	919875 4832
GTIN	4017976048321
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. **Olajzáró tálcák 40 mm** magas peremmel, 3 rakodófelülettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Típus	4832
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület magassága közepén	560 mm

Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Maximális teherbírás	400 kg
Középső rakodófelület teherbírása	200 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Súly	61 kg
Szélesség	1171 mm
Magasság	910 mm
Rakodófelület magassága alul	248 mm
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület magassága felül	870 mm
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	700 mm
Mélység	700 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik