

**Fogantyús kocsi, Típus: KF33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Árucikk kategória	96F

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélcső, falemez plató. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség	860 mm
Magasság	875 mm
Súly	19 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2

Rakodófelület magassága alul	195 mm
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület magassága felül	770 mm
Típus	KF33
Kerék Ø	125 mm
Rakodófelület szélessége	600 mm
Teherbírás	250 kg
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	450 mm
Mélység	450 mm
Felső rakodófelület teherbírása	100 kg
Termék fajtája	Fogantyús kocsi