

HOLEX**Hasító lemezlyukasztó golyós nyomócsapággal, Bélyeg Ø (furat Ø): 63,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834160 63,5
GTIN	2050001756503
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a prészerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.

Golyós **nyomócsapággal** és **vágó lyukasztóval**, amely a kivágott hulladék-tárcsát 3 darabra vágja. Ezáltal a hulladék anyagot gond nélkül ki lehet venni a prészerszámból.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a prészerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

- csavarkulccsal.**
- kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.
- hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től **kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.**

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

- Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	3 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása	30 mm
Nyomócsavar	M 20×1,5×80
Bélyeg Ø (furat Ø)	63,5 mm
metrikus menetekhez DIN EN 60423 szerint	M63×1,5
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	2 mm
Előfúrandó furat Ø	21 mm
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/80 mm	834060 20/80
Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/80 mm	834040 20/80