



Rácsos kocsi 5 rakodófelülettel, Típus: 5392



Rendelési adatok

Rendelés száma	919882 5392
GTIN	4017976013176
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Szögacél szerkezet cső tolókegyellel. Homlokfalak, 1 hosszanti fal és tető 40x40x4 mm-es drótrácsal burkolva, teljesen hegesztve. Karos reteszár billenőkarral és hengerzárral. 1 fix és 4 kivehető lap bükkfa mintás felületű rétegelt falemezből. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a kormányzott kerekeknél.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága 5	1482 mm
Tolófogantyú	igen

Magasság	1792 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	144 kg
Teherbírás polconként	90 kg
Szélesség	1170 mm
Típus	5392
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Rakodófelület magassága 1	292 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Kerék anyaga	TPE
Polclap anyaga	Szendvics lapok bükkfa mintás felülettel
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület magassága 4	1182 mm
Teljes teherbírás	750 kg
Rakodófelület magassága 2	582 mm
Rakodófelület magassága 3	882 mm
Mélység	745 mm
Rakodófelület mélysége	680 mm
Magasságállítás osztása	100
Termék fajtája	Dobozos kocsi