

**Hasító lemezlyukasztó golyós nyomócsapággal, Bélyeg Ø (furat Ø): 18,6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	834160 18,6
GTIN	2050000995576
Árucikk kategória	86C

Leírás**Kivitel:**

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.

Golyós **nyomócsapággal** és **vágó lyukasztóval**, amely a kivágott hulladék-tárcsát 3 darabra vágja. Ezáltal a hulladék anyagot gond nélkül ki lehet venni a présszerszámból.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.

Működtetés:

a) **csavarkulccsal.**

b) **kézi hidraulika** 834655 sz. 1 méret.

c) **hidraulikus kézi szivattyú** 834700 sz. Ø 50-től **kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.**

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

- **Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).**
- **32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.**

Műszaki leírás

Bélyeg Ø (furat Ø)	18,6 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max.	1,25 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása	17 mm
Előfúrandó furat Ø	11 mm
Nyomócsavar	M10×1×45
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez)	1,75 mm
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint	Pg11
Termék fajtája	Lyukasztó szerszám

Tartozék

Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------