

**Raktári kocsi 2 rakodófelülettel max. 1200 kg, Típus: 12406****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919865 12406
GTIN	4017976124063
Árucikk kategória	96F

**Leírás****Kivitel:**

Hegesztett acélcső és acélszelvény, vízálló rétegelt fából készült csúszásmentes szitanyomott platók. 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), kiváló minőségű kékeszürke, rugalmas tömör gumi abroncsokkal (200×50 mm), melyek nem hagynak nyomot, és görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Szín:**

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Rakodófelület magassága felül	925 mm
Szélesség	2210 mm
Mélység	800 mm
Kerék Ø	200 mm
Szabvány	EN 1757-3

Felső rakodófelület teherbírása	500 kg
Típus	12406
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület szélessége	2000 mm
Kerék anyaga	Rugalmas tömör gumi
Magasság	925 mm
Rakodófelület mélysége	800 mm
Maximális teherbírás	1200 kg
Rakodófelület magassága alul	283 mm
Súly	156 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik