



Négyoldalú kocsi, Típus: 1550



Rendelési adatok

Rendelés száma	919877 1550
GTIN	4017976015507
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Négyoldalas kocsi **kivehető** hosszanti fallal. Rétegelt falemez plató bükkfa mintás felülettel, hegesztett acélszerkezet 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Típus	1550
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága	228 mm
Kerék anyaga	TPE
Kerék Ø	160 mm

Maximális teherbírás	500 kg
Súly	35 kg
Magasság	948 mm
Szélesség	1030 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület szélessége	850 mm
Rakodófelület mélysége	500 mm
Mélység	509 mm
Termék fajtája	Négyoldalas kocsi