

## Kerek lemezlyukasztó készlet „metrikus” Ø 12,5 – 63,5 mm, fémdobozban



### Rendelési adatok

Rendelés száma	834550
GTIN	2050001002846
Árucikk kategória	86C

### Leírás

#### Tartalom:

1-1 lyukasztó és présszerszám (mint a 834000 sz. kerek lemezlyukasztó) 12,5 furat Ø-höz (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 nyomócsavar (834040 sz. 16/70 méret).

4 golyós nyomócsapágy csavar (834060 sz. 10/55; 16/70; 20/90 méret és 834040 sz. 6/30 méret golyós nyomócsapággal).

1 lépcsős fúró, hasonló mint 118320 sz. (= Ø 7 – 21 mm).

1 fémkoffer, 335×230×55 mm méretű.

### Műszaki leírás

Termék fajtája	Lyukasztó szerszám
----------------	--------------------

### Tartozék

Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 10/55 mm	834060 10/55
--	--------------

Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágó nélkül Bélyeg Ø (furat Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Tartalék golyós nyomócsapágó csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 20/90 mm	834060 20/90
Tartalék golyós nyomócsapágó csavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 16/70 mm	834060 16/70
Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 6/30 mm	834040 6/30
Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágó nélkül Bélyeg Ø (furat Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágó nélkül Bélyeg Ø (furat Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz Menet Ø / hossz 16/70 mm	834040 16/70