



LED-es akkus ceruzalámpa, Típus: MAGPEN3



Rendelési adatok

Rendelés száma	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel. Fokozatmentesen fényerő szabályozható.

Nagy fényerejű, univerzális LED-es **akku** oldalsó fő lámpával és a lámpafejen spotlámpával. Beépített mágnessel és csipesszel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	MAG PEN3
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Világítási idő	2 - 20 óra
ATEX zóna	Nincs

Fényáram	15 - 150 lm
Súly	98 g
Akkumulátor kapacitás	0,75 Ah
IP védettségi osztály	IP 20
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	174 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

USB töltőkészülék Típus CABLE	081512 CABLE
-------------------------------	--------------