

**Anyagtartó, Típus: 3282****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919902 3282
GTIN	4017976328201
Árucikk kategória	96F

**Leírás****Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet acéllemez tálcával műanyag ládák és drótkosarak elhelyezéséhez. Kézi magasságállítás 25 mm-es osztásban. 4kormányozható kerék (kettő rögzítőfékkel) termoplasztikus elasztomer abroncsokkal. Billenthető acéllemez tálca egyik oldalon peremmel.

**Szín:**

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Súly	18 kg
Állítható dőlésszög	0; 15; 30 fok
Teherbírás	150 kg
Típus	3282
Kerék Ø	75 mm
Rakodófelület szélessége	510 mm
Rakodófelület mélysége	410 mm

Magasságállítási tartomány	755 - 1105 mm
Termék fajtája	Anyagtartó