



Rácsos kocsi 5 rakodófelülettel, Típus: 5393



Rendelési adatok

Rendelés száma	919882 5393
GTIN	4017976019178
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Szögacél szerkezet cső tolókegyellel. Homlokfalak, 1 hosszanti fal és tető 40x40x4 mm-es drótrácsal burkolva, teljesen hegesztve. Karos reteszár billenőkarral és hengerzárral. 1 fix és 4 kivehető lap bükkfa mintás felületű rétegelt falemezből. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a kormányzott kerekeknél.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Rakodófelület szélessége	1200 mm
Teljes teherbírás	750 kg
Rakodófelület magassága 2	582 mm

Polclap anyaga	Szendvics lapok bükkfa mintás felülettel
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Magasság	1792 mm
Szélesség	1370 mm
Rakodófelület magassága 1	292 mm
Rakodófelület magassága 5	1482 mm
Kerék anyaga	TPE
Teherbírás polconként	90 kg
Tolófogantyú	igen
Rakodófelület magassága 3	882 mm
Szabvány	EN 1757-3
Súly	175 kg
Kerék Ø	200 mm
Típus	5393
Rakodófelület magassága 4	1182 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Mélység	845 mm
Rakodófelület mélysége	780 mm
Magasságállítás osztása	100
Termék fajtája	Dobozos kocsi