



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2496B



Rendelési adatok

Rendelés száma	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, **egy síkban** a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szabvány	EN 1757-3
Súly	42 kg
Kerék anyaga	TPE
Maximális teherbírás	500 kg
Rakodófelület magassága felül	860 mm

Mélység	609 mm
Típus	2496B
Magasság	860 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Szélesség	737 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület szélessége	600 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága alul	228 mm
Kerék Ø	160 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik