



## Raktári kocsi 3 rakodófelülettel, Típus: 2750



### Rendelési adatok

Rendelés száma	919840 2750
GTIN	4017976027500
Árucikk kategória	96F

### Leírás

#### Kivitel:

Hegesztett acélcső, bükkfa mintás rétegelt falemez polcok szögvas keretben, körbefutó 12 mm magas legurulásgátló perem.

2 fix és 2 kormányozható kerék Ø 125 mm (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

#### Szabvány:

**EN 1757-3**

#### Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

#### Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

### Műszaki leírás

Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága alul	200 mm
Magasság	1040 mm
Maximális teherbírás	300 kg

Rakodófelület magassága felül	820 mm
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület mélysége	500 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Rakodófelület magassága közepén	510 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Szélesség	985 mm
Mélység	511 mm
Típus	2750
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kerék Ø	125 mm
Súly	35 kg
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Középső rakodófelület teherbírása	80 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik