

fetra[®]
....**Négyoldalú kocsi, Típus: 1551****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919877 1551
GTIN	4017976015514
Árucikk kategória	96F

Leírás**Kivitel:**

Négyoldalú kocsi **kivehető** hosszanti fallal. Rétegelt falemez plató bükkfa mintás felülettel, hegesztett acélszerkezet 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:**EN 1757-3****Szín:**RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Típus	1551
Szélesség	1180 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	40 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm

Magasság	990 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Rakodófelület magassága	270 mm
Kerék Ø	200 mm
Kerék anyaga	TPE
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület mélysége	600 mm
Mélység	609 mm
Termék fajtája	Négyoldalas kocsi