



Összecsukható kocsi, Típus: 3100



Rendelési adatok

Rendelés száma	919808 3100
GTIN	4017976031002
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Acélcső keret lehajtható tolókengyellel, 2 fix- és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel). Sajtolt acéllemez plató, ráragasztott csúszásgátló bevonattal. Tömör gumi abroncsok.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság összecsukva	240 mm
Súly	12,5 kg
Rakodófelület magassága	150 mm
Típus	3100
Kerék Ø	100 mm

Mélység összecsukva	495 mm
Maximális teherbírás	150 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség összecsukva	760 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület szélessége	740 mm
Kerék anyaga	Tömör gumi
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	480 mm
Termék fajtája	Összecsukható kocsi