



Raktári kocsi 3 rakodófelülettel, Típus: 2752



Rendelési adatok

Rendelés száma	919840 2752
GTIN	4017976021317
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső, bükkfa mintás rétegelt falemez polcok szögvas keretben, körbefutó 12 mm magas legurulásgátló perem.

2 fix és 2 kormányozható kerék Ø 125 mm (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Középső rakodófelület teherbírása	80 kg
Kerék Ø	125 mm
Kerék anyaga	TPE
Szabvány	EN 1757-3

Rakodófelület szélessége	1000 mm
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Mélység	611 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Súly	49 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága alul	200 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Rakodófelület magassága felül	820 mm
Magasság	1040 mm
Szélesség	1135 mm
Típus	2752
Maximális teherbírás	300 kg
Rakodófelület magassága közepén	510 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik