



Tolókegyeles kocsi, Típus: 2503



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 919800 2503 |
| GTIN | 4017976025032 |
| Árucikk kategória | 96F |

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------|
| Szabvány | EN 1757-3 |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 |
| Rakodófelület szélessége | 1200 mm |
| Szélesség | 1325 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Típus | 2503 |
| Magasság | 990 mm |
| Rakodófelület magassága | 270 mm |
| Kerék anyaga | TPE |
| Súly | 35 kg |
| Kerék Ø | 200 mm |
| Teherbírás | 600 kg |
| Mélység | 809 mm |
| Rakodófelület mélysége | 800 mm |
| Termék fajtája | Tolókengyeles kocsi |