



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2400B



Rendelési adatok

Rendelés száma	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, **egy síkban** a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület mélysége	500 mm
Szélesség	1047 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Kerék Ø	160 mm
Szabvány	EN 1757-3

Típus	2400B
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága felül	860 mm
Maximális teherbírás	500 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	509 mm
Súly	45 kg
Magasság	860 mm
Rakodófelület magassága alul	228 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik