



Négyoldalú kocsi, Típus: 1552



Rendelési adatok

Rendelés száma	919877 1552
GTIN	4017976015521
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Négyoldalas kocsi **kivehető** hosszanti fallal. Rétegelt falemez plató bükkfa mintás felülettel, hegesztett acélszerkezet 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék Ø	200 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Típus	1552
Szélesség	1180 mm

Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület magassága	270 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Magasság	990 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Súly	45 kg
Rakodófelület mélysége	700 mm
Mélység	709 mm
Termék fajtája	Négyoldalas kocsi