



## Összecsukható kocsi, Típus: 3101



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 919808 3101   |
| GTIN              | 4017976031019 |
| Árucikk kategória | 96F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Acélcső keret lehajtható tolókengyellel, 2 fix- és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel). Sajtolt acéllemez plató, ráragasztott csúszásgátló bevonattal. Tömör gumi abroncsok.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Szín:**

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségta­karékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

### Műszaki leírás

|   |        |
|---|--------|
| Kerék Ø                                   | 125 mm |
| Mélység összecsukva                       | 630 mm |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2      |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül       | 2      |
| Szélesség összecsukva                     | 920 mm |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Súly                     | 18,5 kg            |
| Típus                    | 3101               |
| Maximális teherbírás     | 250 kg             |
| Magasság összecskva      | 275 mm             |
| Rakodófelület magassága  | 185 mm             |
| Rakodófelület szélessége | 910 mm             |
| Kerék anyaga             | Tömör gumi         |
| Szabvány                 | EN 1757-3          |
| Rakodófelület mélysége   | 610 mm             |
| Termék fajtája           | Összecskható kocsi |