

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 23
Lapkaméret	9 mm
Szárméret	10 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Fejhossz L ₁	21 mm
Teljes hossz L	70 mm
Működő szélesség L ₄	14,25 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1010E09
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500