

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	14,25 mm
Szárméret	10 mm
Teljes hossz L	70 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1010E09
Fejhossz L <sub>1</sub>	21 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 23
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

---

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

---

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

---

659957 500