



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2401B



Rendelési adatok

Rendelés száma	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, **egy síkban** a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Rakodófelület mélysége	600 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága felül	900 mm
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Mélység	609 mm

Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Maximális teherbírás	600 kg
Magasság	900 mm
Szabvány	EN 1757-3
Szélesség	1197 mm
Típus	2401B
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Súly	56 kg
Kerék Ø	200 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik