



Négyoldalú kocsi, Típus: 1553



Rendelési adatok

Rendelés száma	919877 1553
GTIN	4017976015538
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Négyoldalú kocsi **kivehető** hosszanti fallal. Rétegelt falemez plató bükkfa mintás felülettel, hegesztett acélszerkezet 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	990 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Típus	1553
Kerék Ø	200 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2

Kerék anyaga	TPE
Súly	53 kg
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Rakodófelület magassága	270 mm
Szélesség	1380 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület mélysége	800 mm
Mélység	809 mm
Termék fajtája	Négyoldalas kocsi