



Összecsukható kocsi, Típus: KW1



Rendelési adatok

Rendelés száma	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Acélső keret lehajtható tolókengyellel, 2 fix- és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel).
Falemez plató. TPE kerekek, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség összecsukva	815 mm
Típus	KW1
Magasság összecsukva	285 mm
Rakodófelület magassága	205 mm
Maximális teherbírás	250 kg

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Mélység összecskva	470 mm
Súly	15 kg
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék Ø	125 mm
Rakodófelület szélessége	720 mm
Kerék anyaga	TPE
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	450 mm
Termék fajtája	Összecskható kocsi