

**Raktári kocsi 2 rakodófelülettel max. 1200 kg, Típus: 12402****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 919865 12402 |
| GTIN | 4017976124025 |
| Árucikk kategória | 96F |

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélcső és acélszelvény, vízálló rétegelt fából készült csúszásmentes szitanyomott platók. 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), kiváló minőségű kékesszürke, rugalmas tömörgumi abroncsokkal (200×50 mm), melyek nem hagynak nyomot, és görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Rakodófelület magassága felül | 925 mm |
| Rakodófelület mélysége | 700 mm |
| Mélység | 700 mm |
| Típus | 12402 |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Maximális teherbírás | 1200 kg |
| Felső rakodófelület teherbírása | 500 kg |
| Kerék Ø | 200 mm |
| Rakodófelület szélessége | 1000 mm |
| Rakodófelület magassága alul | 283 mm |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 |
| Magasság | 925 mm |
| Szabvány | EN 1757-3 |
| Szélesség | 1210 mm |
| Súly | 67 kg |
| Kerék anyaga | Rugalmas tömör gumi |
| Termék fajtája | Raktári kocsik |