



Emeletes kocsi 4 rakodófelülettel, Típus: 8311



Rendelési adatok

Rendelés száma	919880 8311
GTIN	4017976083117
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Kerék Ø	200 mm
Tolófogantyú	igen

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Teljes teherbírás	600 kg
Rakodófelület magassága 3	1069 mm
Súly	73 kg
Szélesség	1169 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága 2	669 mm
Teherbírás polconként	90 kg
Rakodófelület magassága 4	1469 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Rakodófelület magassága 1	269 mm
Magasság	1800 mm
Típus	8311
Magasságállítási osztás	100 mm
Mélység	609 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsi