



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2402B



Rendelési adatok

Rendelés száma	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, **egy síkban** a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Maximális teherbírás	600 kg
Kerék Ø	200 mm
Típus	2402B
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szabvány	EN 1757-3

Rakodófelület magassága alul	270 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Kerék anyaga	TPE
Magasság	900 mm
Rakodófelület mélysége	700 mm
Mélység	709 mm
Súly	61 kg
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Szélesség	1197 mm
Rakodófelület magassága felül	900 mm
Termék fajtája	Raktári kocsi