



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2403B



Rendelési adatok

Rendelés száma	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, **egy síkban** a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék anyaga	TPE
Mélység	809 mm
Magasság	900 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg

Rakodófelület mélysége	800 mm
Szélesség	1397 mm
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Rakodófelület magassága alul	270 mm
Rakodófelület magassága felül	900 mm
Kerék Ø	200 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Típus	2403B
Súly	78 kg
Szabvány	EN 1757-3
Termék fajtája	Raktári kocsik