



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2496



Rendelési adatok

Rendelés száma	919860 2496
GTIN	4017976502496
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez platók bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Szélesség	737 mm
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület magassága alul	228 mm

Mélység	609 mm
Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Maximális teherbírás	500 kg
Rakodófelület szélessége	600 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Súly	32 kg
Kerék Ø	160 mm
Típus	2496
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága felül	860 mm
Magasság	860 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik