


Garant**WN.G 060408, Minőség: HB7410-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7410-1
GTIN	4045197937766
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 060408 HB7410-1 Minőség: HB7410-1

Forgácstörő: TAM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 90 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7410-1
Forgácstörő	TAM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	Ti
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 90 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	WNGG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz