



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 4820



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 919870 4820 |
| GTIN | 4017976048208 |
| Árucikk kategória | 96F |

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, **olajzáró tálcák**. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. **Olajzáró tálcák 40 mm** magas peremmel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------|
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 |
| Típus | 4820 |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 |
| Kerék anyaga | TPE |
| Maximális teherbírás | 400 kg |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Szélesség | 1021 mm |
| Magasság | 870 mm |
| Rakodófelület magassága alul | 207 mm |
| Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg |
| Súly | 36 kg |
| Rakodófelület szélessége | 850 mm |
| Kerék Ø | 160 mm |
| Rakodófelület magassága felül | 829 mm |
| Szabvány | EN 1757-3 |
| Rakodófelület mélysége | 500 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Termék fajtája | Raktári kocsik |