

HOLEX**Rövid fúró tokmány Form A, BT 50, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Árucikk kategória	32K

Leírás**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

- **Karcsú felépítésű.**
- **Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.**

Tartalom:**Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	106 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 50 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány