

**Garant****Rövid fúró tokmány Form AD, BT 40, Befogási tartomány: 0,5-13mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 303171 0,5-13 |
| GTIN              | 4045197937957 |
| Árucikk kategória | 31B           |

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Körfutási pontosság  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Karcsú felépítésű.**
- **Céltolt hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.**

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

**Tartalom:****Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|  |             |
|--|-------------|
| Külső Ø D                              | 43 mm       |
| A-méret kinyúlási hossz                | 92 mm       |
| Befogási tartomány                     | 0,5 - 13 mm |
| Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25        |
| Befogó                                 | BT 40       |
| Befogó szabvány                        | ISO 7388-2  |
| Befogó szabvány                        | JIS B6339   |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Alak                                     | AD                                  |
| belső hűtés                              | Igen, max. 50 bar-ral               |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám     | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                      | ≤ 20 μm                             |
| Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$ | ≤ 14 Nm                             |
| Termék fajtája                           | Rövid fúrótokmány                   |