

**Garant****Rövid fúró tokmány Form AD, BT 50, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Árucikk kategória	31B

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Körfutási pontosság  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Karcsú felépítésű.**
- **Céltolt hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.**

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

**Tartalom:****Szorítókulcs.****Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	1 - 16 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	106 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány