



Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 4822



Rendelési adatok

Rendelés száma	919870 4822
GTIN	4017976048222
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, **olajzáró tálcák**. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. **Olajzáró tálcák 40 mm** magas peremmel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék anyaga	TPE
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Típus	4822
Kerék Ø	200 mm

Felső rakodófelület teherbírása	200 kg
Rakodófelület magassága alul	248 mm
Súly	47 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Szélesség	1171 mm
Rakodófelület magassága felül	870 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Magasság	910 mm
Szabvány	EN 1757-3
Rakodófelület mélysége	700 mm
Mélység	700 mm
Termék fajtája	Raktári kocsik