

Garant**LOMU 090408 TR-M, HB9520, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Váltólapka ISO kód: LOMU090408 TR-M

Típus: ST900

Sarokrádus: 0,8 mm

Előtolás f_z : 0,11 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z	0,11 mm
Váltólapka ISO kód	LOMU090408 TR-M
Sarokrádus	0,8 mm
Típus	ST900
Minőség	HB9520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	165 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	105 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	95 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		