

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
22/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	42 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	36 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	12,13 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,89 fok
Interpolációs marás a_p	0,3 mm

Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP