

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.**Műszaki leírás**

Ø D ₃	12 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	10,13 mm
Kinyúlási hossz L ₁	35 mm
Vágóélek száma Z	3
Vágóél Ø D _c	20 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	38 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	2,26 fok
Interpolációs marás a _p	0,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2